

自転車自立式リペアスタンド 簡易取り扱いマニュアル


Version 1.0. y



保証期間: 1年間

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

付属品



スタンドを組み立てる前に

●組立には、5mmの六角レンチが必要になります。別途ご用意ください。
※六角レンチは付属しております。



●ジョイントなどは六角穴付きボルトで固定されています。ボールを差し込みにくい時は、六角レンチでボルトを緩めてからボールを差し込んで下さい。ボールをしっかり差し込んだ後は、必ず、再度六角レンチにてボルトを締めてください。

●ある程度広い作業場所を確保した上で、組立作業を行ってください。
●組立は1人でも可能ですが、自転車を固定する際には、2人以上で行ってください。
●耐荷重は30Kgになります。30Kgを超えないようにご注意ください。

スタンドを組み立てる

①ジョイント (D) の穴に、ボール (A) のうちの 1 本を、ジョイントに通します。
※通しにくい場合は六角レンチでボルトを緩めてください。




②ボールをジョイントが丁度真ん中の位置になるまで、差し込みます。



③スタンドボール用のゴムを端に付けます。



④残りの 2 本もそれぞれジョイントの穴に差し込みます。差し込んだら六角レンチでボルトを締め固定します。



⑥黒のボール (B) をジョイントの上の穴に差し込みます。その後六角レンチでボルトを締めます。



⑦黒のボール (B) の赤いレバーを右に回すと、ボルトが締まっていきます。図のように右に回すと締め、反対の左に回すと緩みます。シルバーのボール (C) の高さを調整し、お好みの高さになったら、レバーを回しゆるくボルトを締めます。



⑧シルバーのボール (C) の高さを最終的に微調整して、最後に赤いレバーを図の方向に曲げて、シルバーのボール (C) を固定します。

⑨クランプ (E) をシルバーのボール (C) に差し込みます。



⑩シルバーのボール (C) にある赤いネジを右に回し、クランプ (E) を固定してください。




裏面に続く

スタンドを組み立てる 続き

⑪黒のボール (B) にツール用トレイ (F) を取り付けます。図のようにボールを挟みこみ、ボルトで固定します。




⑫これでリペアスタンドは完成です。最後に六角レンチで、全体のボルトの締め忘れがないか、確認してください。



自転車を取り付ける

安全の為、自転車を取り付ける際は必ず2人以上で作業を行ってください。



図の赤丸で囲われた場所が、クランプを挟む場所になります。リペア箇所に合わせて場所を決めてください。

※図以外の箇所ではしっかりと固定できず、スタンドが倒れたりすることがあります。他の場所で固定するのはお止め下さい。

自転車を取り付ける

①一人が自転車を持ち、もう一人がクランプの固定作業をおこないます。



②自転車のフレームの上管・下管・立管いずれかをクランプではさみます。



③レバーを上図のようにクランプが開いた状態にして、下図のようにネジを巻き、クランプの幅を締めていきます。



④ボールにしっかりと密着した状態になるまで、ネジを締めていき、最後にレバーを倒して、完全に自転車を固定します。**リペア作業途中で、自転車が外れると大変危険です。必ずしっかりと固定されていることを確認してください。**

⑤**重心が著しく偏る事がないよう**に注意してください。リペア作業中にスタンドが倒れたりして、大変危険です。自転車が完全に固定され、スタンドがしっかりと立った状態であることを確認後、手を放すようにしてください。



⑥完成です。



サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista.7)、お問い合わせ内容をご記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル3 4F
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5812-1519 FAX: 03-5812-1520

仕様

サイズ	高さ:1050～1750mm
	足の長さ:750mm
重量	6kg
耐荷重	30kg
設置可能フレームサイズ	直径25～45mm

**WEB
公開用**

他社での使用禁止